

TABLES CALIDON



Table de bout carrée - 22 po
modèle GC36314



Table de salon rectangulaire
modèle GC36317

Sièges Calidon



Se reporter à la page 69 pour les sièges Calidon.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE CALIDON :

GC36314	-HP	-ACJ	-CNT
modèle	matériau - plateau	fini stratifié	alimentation

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose diverses tables avec pieds en bois. Les pieds et la jupe en bois peuvent être commandés dans les mêmes finis que ceux proposés pour les sièges en bois.
- Les plateaux mesurent 1 po d'épaisseur et sont offerts en mélamine thermosoudée (LP), en stratifié haute pression (HP) ou en surface solide (CO). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Les plateaux en mélamine ou en stratifiés sont dotés d'un chant agencé de 2 mm en PVC.
- Les tables tandem ou de transition (modèles GC36318 à GC36321) se raccordent à des sièges d'invité uniquement.
- Les tables tandem doivent être précisées à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis).

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Un module d'alimentation électricité/USB inviolable est offert en option pour les tables à dessus en mélaminé, tables de transition, tables de coin (30 degrés et 90 degrés) ou tables autoportantes carrées uniquement. Module, plaque et cordon noir : comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Le module d'alimentation est installé à 1,5 po en retrait du bord de la surface. Se reporter au diagramme des emplacements pour plus de détails.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Salons
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salles d'examen ou de soin

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
GC36314 Table de bout autoportante, 20,25 po H
GC36324 à **GC36326** Tables de bout autoportantes, 23 po H
GC36315 à **GC36317** Tables de salon, 17,25 po H
GC36318 à **GC36321** Tables tandem ou de transition (se reporter à la page 73)
- **Matériau du plateau**
(LP) Mélamine thermosoudée. Préciser le fini – se reporter aux finis LP.
(HP) Stratifié haute pression. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Préciser le fini – se reporter aux finis HP.
(CO) Surface solide. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu. Préciser le fini – se reporter aux finis CO.
- **Finis – pieds**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- **Emplacement – module d'alimentation** (tables tandem et de bout en mélamine ou stratifié uniquement).
(NPM) Sans module d'alimentation
(CNT) Alimentation au haut, au centre. Ajouter 232 \$.
- **Emplacement – module d'alimentation** (tables de coin en mélamine ou stratifié uniquement).
(NPM) Sans module d'alimentation
(LBP) Alimentation à gauche, arrière. Ajouter 232 \$.
(RBP) Alimentation à droite, arrière. Ajouter 232 \$.

FINIS – PLATEAU DE TABLE :

Mélamine thermosoudée (LP) :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (ACJ) Acajou absolu | (FCL) Première classe |
| (ASN) Nuit d'Orient | (QTM) Acajou sur quartier |
| (AWC) Cerisier Avant | (SBY) Beauté naturelle |
| (AWH) Miel Avant | (SDT) Concassé |
| (BLK) Noir | (NBL) Noce Biondo |
| (BZD) Blizzard | (NGL) Noce Grigio |
| (BCR) Cobalt brossé | (NEL) Noce Leggero |
| (CMB) Érable clair | (NML) Noce Medio |
| (CGY) Gris hors séries | (WHE) Brou |
| (DES) Espresso profond | (WHC) Chocolat blanc |
| (DWT) Blanc de blancs | (WCR) Cerisier d'hiver |
| (FAS) Fashionista | |


Stratifié haute pression (HP) :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (ACJ) Acajou absolu | (FCL) Première classe |
| (ASN) Nuit d'Orient | (QTM) Acajou sur quartier |
| (AWC) Cerisier Avant | (SBY) Beauté naturelle |
| (AWH) Miel Avant | (SDT) Concassé |
| (BLK) Noir | (NBL) Noce Biondo |
| (BZD) Blizzard | (NGL) Noce Grigio |
| (BCR) Cobalt brossé | (NEL) Noce Leggero |
| (CMB) Érable clair | (NML) Noce Medio |
| (CGY) Gris hors séries | (WHE) Brou |
| (DES) Espresso profond | (WHC) Chocolat blanc |
| (DWT) Blanc de blancs | (WCR) Cerisier d'hiver |
| (FAS) Fashionista | |


Surface solide (CO) :

- Grade 1**
(SWH) Blanc de blancs
- Grade 2**
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage noir onyx
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SMG) Spectre verre de lait
(SNM) Mélange nordique

ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS



Alimentation au haut,
au centre (CNT)
modèle GC36319R



Alimentation au haut,
au centre (CNT)
modèle GC36320

Alimentation
à gauche, arrière (LBP)
modèle GC36318

Alimentation
à droite, arrière (RBP)
modèle GC36318

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
 <p>Table de bout carrée 22 po - 20,25 po H</p>	GC36314	L x P x H 22 x 22 x 20.25	29	7.75	595\$
		559 x 559 x 514	13.2	0.21	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36314-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36314-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36314-CO. Pour grade 1, ajouter 810 \$. Pour grade 2, ajouter 1010 \$. <p>Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.</p>					
 <p>Table de bout carrée 22 po - 23 po H</p>	GC36324	L x P x H 22 x 22 x 23	34	10.75	772\$
		559 x 559 x 584	15.45	0.3	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36324-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36324-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36324-CO. Pour grade 1, ajouter 810 \$. Pour grade 2, ajouter 1010 \$. <p>Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.</p>					
 <p>Table de bout rectangulaire - 23 po H</p>	GC36325	L x P x H 12 x 22 x 23	23.5	6.75	665\$
		305 x 559 x 584	10.68	0.19	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36325-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36325-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36325-CO. Pour grade 1, ajouter 690 \$. Pour grade 2, ajouter 840 \$. <p>Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.</p>					
 <p>Table de coin, 30 degrés - 23 po H</p>	GC36326	L x P x H 25 x 24 x 23	34	12.75	840\$
		635 x 610 x 584	15.45	0.36	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36326-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36326-HP. Ajouter 55 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36326-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$. <p>Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (CNT). Ajouter 232 \$.</p>					
 <p>Table de salon carrée - 24 po</p>	GC36315	L x P x H 24 x 24 x 17.25	37	9.5	591\$
		610 x 610 x 438	16.78	0.26	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36315-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36315-HP. Ajouter 42 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36315-CO. Pour grade 1, ajouter 917 \$. Pour grade 2, ajouter 1237 \$. <p>Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.</p>					
 <p>Table de salon carrée - 36 po</p>	GC36316	L x P x H 36 x 36 x 17.25	65	18.25	806\$
		914 x 914 x 438	29.48	0.51	
<ul style="list-style-type: none"> • Pour un plateau en mélamine thermosoudée (LP), préciser GC36316-LP. • Pour un plateau en stratifié haute pression (HP), préciser GC36316-HP. Ajouter 89 \$. • Pour un plateau en surface solide (CO), préciser GC36316-CO. Pour grade 1, ajouter 2071 \$. Pour grade 2, ajouter 2771 \$. <p>Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.</p>					

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT
--------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H

GC36317	48 x 24 x 17,25	56	16,5	774\$
	1219 x 610 x 438	25,4	0,46	



Table de salon rectangulaire

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36317-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36317-HP. Ajouter 83 \$.
- Pour un plateau en surface solide (**CO**), préciser GC36317-CO. Pour grade 1, ajouter 1857 \$. Pour grade 2, ajouter 2487 \$

Chant agencé et châssis en bois massif. 1 par boîte.